



VASCHEE DI POLISTIROLO


Serie KA-CA Chilo
Termosaldate per la
Vendita al Chilo
KA-CA Kilo Thermosealed
Series for Kilo Sale



Serie T Litro
per la Vendita al Litro
T Liter Series
for Liter Sale

CONDIZIONI D'USO
 TERMS OF USE - NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Vaschette di polistirolo

Idonee a contenere prodotti alimentari refrigerati e congelati.
L'uso della vaschetta è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo dell'alveo e della
velina.

La Medac S.r.l. non è responsabile dei danni di qualsiasi genere e/o natura derivanti da
un uso improprio di tali prodotti.

Polystyrene boxes

Suitable to contain frozen and cooled food products.
Use of the polystyrene box is permitted exclusively through the use of the plastic
membrane and polypropylene film.

Medac S.r.l. is not responsible for any damage resulting from an improper use
of these products.

Polystyrol-Beehälter

Geeignet für die Verwendung tiefgefrorener und gekühlter Lebensmittel.
Die Nutzung des Polystyrol-Beehälter ist ausschließlich durch die Nutzung von
Einlegeschele und Folie erlaubt.

Medac S.r.l. ist für jeden Schäden nicht verantwortlich, wenn die Produkte für
unsachgemäßen Aktionen benutzt werden.

Vaschette di Polistirolo

Polystyrene Boxes

SERIE KA-CA CHILO PER LA VENDITA AL CHILO
KA-CA KILO SERIES FOR KILO SALE

KA450CA g 350

KA500CA g 500

KA750CA g 750

KA1000CA g 1.000

KA1500CA g 1.500

SERIE T LITRO PER LA VENDITA A LITRO
T LITER SERIES FOR LITER SALE

T500 ml 520








T750 ml 825

T1000 ml 925






T1500 ml 1.460

* La misura della capacità è indicativa. * The measurement of capacity is indicative.
* Das Maß der Kapazität ist ungefähre.

Serie KA-CA Kilo Termosaldate per la Vendita al Chilo - KA-CA Kilo Thermosealed for Kilo Sale

											
Tipo Type Typ	g Capacità Capacity Kapazität Ca. - about	ml Capacità Capacity Kapazität Ca. - about	Lunghezza Length Länge	Larghezza Width Breite	Altezza Height Höhe	N° buste x pezzi N° sleeves x pcs N° Verpackungen x Stücke	N° pezzi x cartone Pcs per box Stücke/Karton	Dimensione cartone Box size Kartongröße	m³/cartone cbm/box m³/Karton	Peso lordo Gross Weight Bruttogewicht Ca. - about	N° cartoni x pallet N° boxes x pallet N° Kartons/Palette
KA450CA	350	450	188	109	72	2x25	50	564x394x237	0,05	2	36
KA500CA	500	690	208	123	84	2x25	50	589x259x432	0,07	2	30
KA750CA	750	950	233	136	91	2x25	50	614x254x563	0,09	2	24
KA1000CA	1.000	1.360	256	149	95	2x25	50	615x265x615	0,10	3	24
KA1500CA	1.500	2.050	303	150	111	2x20	40	588x378x618	0,14	3	16

Serie T Litro per la Vendita al Litro - T Liter for Liter Sale

											
Tipo Type Typ	g Capacità Capacity Kapazität Ca. - about	ml Capacità Capacity Kapazität Ca. - about	Lunghezza Length Länge	Larghezza Width Breite	Altezza Height Höhe	N° buste x pezzi N° sleeves x pcs N° Verpackungen x Stücke	N° pezzi x cartone Pcs per box Stücke/Karton	Dimensione cartone Box size Kartongröße	m³/cartone cbm/box m³/Karton	Peso lordo Gross Weight Bruttogewicht Ca. - about	N° cartoni x pallet N° boxes x pallet N° Kartons/Palette
T500	520	350	178	104	80	2x50	100	385x335x715	0,09	2	18
T750	825	600	210	109	90	2x50	100	440x360x740	0,11	3	18
T1000	925	750	244	110	90	2x50	100	510x360x765	0,14	4	12
T1500	1.460	1.000	284	120	101	2x50	100	590x380x790	0,18	5	12

- ▼ g e ml sono indicativi e possono variare a seconda della consistenza del gelato.
- ▼ g and ml are indicative. They can change according to ice cream consistency.
- ▼ g und ml sind ungefähre und können je nach der Konsistenz des Eises ändern.

Disponibilità: Da magazzino, fatte salve impreviste e temporanee situazioni di sottostock.

Availability: From stock, unless temporary understock.

Lager-Disponibilität: Lagerware ausgenommen unvorgesehener und kurzfristiger Lieferengpässe.

L'uso è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo dell'alveo e della velina.

Use is permitted exclusively through the use of the plastic membrane and polypropylene film.

Die Nutzung ist ausschließlich durch die Nutzung von Einlegeschale und Folie erlaubt.